

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numer zamówienia 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Nośność przy 3 km/h	900 kg
Nośność statyczne	1800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,547 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	88 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	90 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numer zamówienia 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

