

ALPHA STAINLESS

8478PJO100P62

EAN 4031582381733
Bestelnummer 00036276

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	80 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,439 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478PJO100P62

EAN 4031582381733
Bestelnummer 00036276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

