

GALEA

5077PJP100P60-90X70

EAN 4031582367898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриція	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	138 mm
Загальна вага	0,496 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Поворотне з'єднання	205 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	90 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	60 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	70 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	50 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	55 mm
Діаметр отвору планшета	8 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

GALEA

5077PJP100P60-90X70

EAN 4031582367898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

