DURATECH HEAT

WOO080x31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	31 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	180 °C
Poids	0.08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOO080x31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH