

# ALPHA

3478UFJ100P62

EAN 4031582327632  
订单号 00007173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 160 kg         |
| 静态载重       | 320 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 最高温度范围     | 80 ° C         |
| 总高         | 128 mm         |
| 总重量        | 0.605 kg       |

## 轮子

|          |            |
|----------|------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺        |
|          | 柔软         |
| 胎面材料     | 弹性轮胎，无痕，硫化 |
| 轴承       | 滚柱轴承       |
| 轴        | 用螺母拧紧      |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置    |
| 直径       | 100 mm     |
| 胎面宽度     | 34 mm      |
| 胎面硬度 (A) | 64 岸 A     |

## 支架

|      |       |
|------|-------|
| 材料   | 钢板，重型 |
| 支架形状 | 宽     |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 103 mm |
| 上板宽        | 85 mm  |
| 上板孔长度 (最小) | 77 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 60 mm  |
| 上板孔直径      | 9 mm   |

# ALPHA

3478UFJ100P62

EAN 4031582327632  
订单号 00007173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

