

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	310 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	118 mm
Poids	6,66 kg

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	84 mm
Diamètre d'encombrement	168 mm
Diamètre du dôme	104 mm

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

FIXATION

Longueur de la platine	112 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numéro de commande 00800103
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

