

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Elektrisch geleidend	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	81 mm
Totale breedte	53 mm
Totaal gewicht	0,177 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	62 mm
Draaicirkel	124 mm
Diameter koepel	20 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

