

ALPHA

3470PJP160P63 65A

EAN 4031582416503
Número de comanda 00063217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 400 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Àmplia general | 96 mm |
| Pes total | 1,908 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespalltes |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 45 mm |
| Corporació ample | 45 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 65 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 207 mm |
| Sterferencia de giro | 103 mm |
| Dome Dictel | 96 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ALPHA

3470PJP160P63 65A

EAN 4031582416503
Número de comanda 00063217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

