

R47-32-36 INOX

EAN 4031582428322



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Accesorio
Tipo de carcasa	Accesorio
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Peso total	0,167 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (mínimo)	32 mm
Fijación expansiva (máxima)	36 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.