

ZETA

4680TOO160P63

EAN 4031582307849  
Номер заказа 00803755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Zeta                                      |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 800 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 640 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 200 mm                                    |
| Общая ширина                       | 96 mm                                     |
| Общий вес                          | 3,028 kg                                  |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый        |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 160 mm                   |
| Ширина Протектор        | 50 mm                    |
| Ширина тела             | 50 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал              | Стальной лист, очень тяжелый                    |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                                           |
| Радиус поворота       | 135 mm                                          |
| Поворотное соединение | 270 mm                                          |
| Диаметр купола        | 96 mm                                           |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA

4680TOO160P63

EAN 4031582307849

Номер заказа 00803755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

