

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884  
订单号 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Duratech heat
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	134 ° C
总重量	0.084 kg

## 轮子

轮体材料	热塑性合成材料，耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	黑色
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	27 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (D)	80 岸 D

## 支架

不锈	✓
----	---

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884  
订单号 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

