

## ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 205 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 410 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна висота                    | 240 mm                                |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                 |
| Загальна вага                      | 2,62 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 155 mm                |
| Поворотне з'єднання | 310 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                 |

## КОЛЕСО

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний           |
| Носіння                 | Підшипник ковзання          |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою          |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби           | Без різьби                  |
| Діаметр                 | 200 mm                      |
| Протектор               | 50 mm                       |
| Ширина тіла             | 50 mm                       |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A             |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176

Номер замовлення 00028237  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

