ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# LINEA CLINIC

## 5946UAC125R36-32S27 safety OH130

EAN 4031582412635



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●● |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Linea clinic |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
| Стандартный | похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Да |
| Грузоподъемность статическая | 300 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 130 mm |
| Общая ширина | 71 mm |
| Общий вес | 0,89 kg |
| Сертификация | Протестировано и контролируется TÜV Süd |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 102,5 mm |
| Поворотное соединение | 205 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 15 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 50 mm |
| Подсказка | Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. |

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA CLINIC

## 5946UAC125R36-32S27 safety OH130

EAN 4031582412635

**Чертежи изделия**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH