

LINEA

5941UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Termék neve | Linea |
| Ház típusa | Forgóvilla görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 130 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 260 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 145 mm |
| Teljes szélesség | 82 mm |
| Összsúly | 1,07 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 20 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 129 mm |
| Körbeforgás | 258 mm |
| Kupola átmérője | 52 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 22 mm |
| Csavar hossza | 40 mm |

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

MŰSZAKI RAJZOK

