

## STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Stylea                        |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                         |
| Statički Nosivost              | 80 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                         |
| Sveukupna visina               | 57 mm                         |
| Ukupna širina                  | 37 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0,72 kg                       |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                   |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno         |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina                    | Zaobilaženje               |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 55 mm                      |
| Širina omotac              | 11 mm                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                   |

## KUCISTE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materijal       | poliamid             |
| oblik viljuska  | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj   | stablo , okretanje   |
| okretni radijus | 47 mm                |
| Otpor okretanju | 94 mm                |
| Prečnik kupole  | 18 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja       | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 8 mm                               |

# STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

