

NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Numéro de commande 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	280 kg
Statique Capacité de charge	700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,654 kg

NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Numéro de commande 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

