

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Objednávací číslo 00038946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Celková hmotnost	1,174 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Šroub	Šroub s maticí
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	40 mm
Otočné rušení	242 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195
Objednací číslo 00038946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

