

ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Numéro de commande 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Statique Capacité de charge | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids global | 2,884 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 117,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Numéro de commande 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

