

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numero d'ordine 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	630 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	160 mm
Peso complessivo	17,54 kg

RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm

SUPPORTO

Disassamento	37 mm
Raggio di piroettamento	122 mm
Ingombro di piroettamento	244 mm
Diametro cuffia superiore	145 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	145 mm
Larghezza della piastra	145 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	120 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numero d'ordine 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

