

# INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral                                                   |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed                        |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 150 kg                                                     |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 150 kg                                                     |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                                         |
| Roestvrij                    | Nee                                                        |
| Statisch Draagvermogen       | 450 kg                                                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                                                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                                      |
| Totale hoogte                | 229 mm                                                     |
| Totale breedte               | 70 mm                                                      |
| Totaal gewicht               | 1,58 kg                                                    |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd                       |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium  |
| Vork Vorm                  | Gesloten            |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 60 mm               |
| Zwenk radius               | 160 mm              |
| Uitzwenking                | 320 mm              |
| Diameter koepel            | 70 mm               |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisiekogellagers, afgedicht               |
| Kleur loopvlak                | Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)         |
| Kleur Wiel                    | Leigrijs (RAL7015)                           |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde afdekkapjes                    |
| Diameter                      | 200 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 35 mm                                        |
| Breedte wielkern              | 35 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 59 Shore D                                   |

## BEVESTIGING

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                          | stift met schakelnok voor profielstangen                                                                  |
| Diameter Bout                             | 28 mm                                                                                                     |
| Lengte Bout                               | 96 mm                                                                                                     |
| Schroefdraad positie                      | 19 mm                                                                                                     |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4                                                                                                         |
| Tip                                       | Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht. |

IF Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen

