

# ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1.33 kg

# ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

