



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	139 mm
전체 너비	65 mm
전체 체중	0.44 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	연회색(RAL7035)
오프셋	40 mm
회전 반경	90 mm
회전 간섭	180 mm
뒀 직경	59 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	30 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	90 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최소)	50 mm
플레이트 홀 길이(최대)	54.4 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	70 mm
플레이트 구멍 직경	8.2 mm

제품 정보

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

주문 번호 00071776
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

