

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	20 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	40 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	42,5 mm
Загальна ширина	26 mm
Загальна вага	0,05 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, підсвітка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Одна м'ячна гонка
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	11 mm
Радіус повороту	27 mm
Поворотне з'єднання	54 mm
Діаметр ковпачка	26,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	32 mm
Протектор	14 mm
Ширина тіла	14 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	38 mm
Ширина тарілки	32 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	24 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	30 mm
Діаметр отвору планшета	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Номер замовлення 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

