PRODUKTINFORMATION

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20,1 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Bestillingsnummer 00002304

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH