

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea light
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	90 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	180 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	75.5 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0.18 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	23 mm
okretni radijus	81 mm
Otpor okretanju	162 mm
Prečnik kupole	30 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

Deutscher
dizajner
ClubInterzum
nagradaproduct
design
awardIF
nagrada
za Dizajn

LINEA LIGHT



5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
dizajner
Club



Interzum
nagrada



IF
nagrada
za Dizajn
product
design
award