

LINEA LIGHT

5920UAP065L51-10

EAN 4031582403930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea light
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	90 kg
Capacitate de încărcare statică	180 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	68 mm
Lățime totală	46 mm
Greutate totală	0,118 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	13,9 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	56 mm
Interferență pivotantă	112 mm
Diametru cupolă	23 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design iF

LINEA LIGHT



5920UAP065L51-10

EAN 4031582403930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



Premiul pentru
Design IF