

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	155 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	1,16 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	123 mm
Ingombro di piroettamento	246 mm

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Numero d'ordine 00005440

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

