

# NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463  
Bestelnummer 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Diameter	60 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaf lengte	12 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,14 kg

# NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463  
Bestelnummer 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

