

DURATECH

TOP 082x93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	900 kg
Nośność przy 6 km/h	720 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,57 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	93 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	95 mm
Szerokość korpusu	93 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204ZV

