

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	650 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	520 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,46 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	66 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	66 mm
Test szélessége	66 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6204

