

LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	56 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,07 kg

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	0 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	10 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Numărul de comandă 00073762

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

