

## NOVATECH

ITP 100x40-Ø15 HL40 cv

EAN 4031582383867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI


|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 300 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 240 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 600 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 0,46 kg                             |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread profile               | convesso                         |
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 40 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 15 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 40 mm                            |
| Larghezza corpo             | 40 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |
| Adatto per                  | pimespo_still_wagner             |




INFORMAZIONI DI PRODOTTO

**NOVATECH**

ITP 100x40-015 HL40 cv

EAN 4031582383967

Numero d'ordine 00880212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.