

NOVATECH

ITP 100x40-Ø15 HL40 cv

EAN 4031582383867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata a 6 km/h	240 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,46 kg

RUOTA

Tread profile	convesso
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D
Adatto per	pimespo_still_wagner

NOVATECH


ITP 100x40-Ø15 HL40 cv

EAN 4031582383867

Numero d'ordine 00830212
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAZIONI DI PRODOTTO

NOVATECH

ITP 100x40-015 HL40 cv

EAN 4031582383967

Numero d'ordine 00880212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.