

NOVATECH

ETP080X30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaf lengte	28 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6201

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,496 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

