

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numer zamówienia 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○○○○○

Hałas ruchowy ○○○○○

Odejście ○○○○○

Odporność na korozję ○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 310 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 150 mm

Szerokość całkowita 131 mm

Waga całkowita 7,01 kg

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Szerokość korpusu	30 mm

OBUDOWA

Wysięg	30 mm
Promień działania koła	91 mm
Zasięg działania koła	182 mm
Średnica kopuły	104 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	112 mm
Szerokość płytki	112 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numer zamówienia 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

