ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Номер на поръчката 00065310



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea E-Lock
Тип	Завъртане на Колело с електрическа заключваща система
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1.52 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	47.5 mm
Радиус на завъртане	127 mm
Интерференция при завъртане	254 mm
Диаметър на купол	45.5 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сиво бяло (RAL9002)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	50 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на Болт	2

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Номер на поръчката 00065310

Чертежи на продукта





Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH