

MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,91 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

