ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta reverse
Тип	Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	640 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	3.61 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, много тежък
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	161 mm
Интерференция при завъртане	322 mm
Диаметър на купол	96 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468BITP160P63


EAN 4031582398342

Номер на поръчката 00860886

Чертежи на продукта







© Copyright 2026 TENTE International GmbH