

DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Numărul de comandă 00805242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	70 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	70 mm
Lățimea corpului	70 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6204

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare statică	1500 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,46 kg

DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Numărul de comandă 00805242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

