

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188
 订单号 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	630 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	215 mm
总宽度	141 mm
总重量	15.19 kg

轮子

轴承	未加工中心
直径	150 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm

支架

偏移量	35 mm
旋转半径	115 mm
转向干涉	230 mm
圆顶直径	128 mm

固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	11 mm

