

GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
-----------------	-----------

Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
---------------	-----------

Odejście	● ● ● ● ○
----------	-----------

Odporność na korozję	● ● ● ○ ○
----------------------	-----------

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Galea stainless
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nierdzewne	✓
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	139 mm
Szerokość całkowita	66 mm
Waga całkowita	0,476 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	128 mm
Zasięg działania koła	256 mm
Średnica kopuły	59 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	10 mm

GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

