

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	200 kg
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	115 mm
总宽度	90 mm
总重量	3.06 kg

支架

偏移量	35 mm
旋转半径	75 mm
转向干涉	150 mm
圆顶直径	72 mm

轮子

胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	23 mm
轮体宽度	23 mm

固定件

上板长	100 mm
上板宽	100 mm
上板孔长度（最小）	78 mm
上板孔长度（最大）	64 mm
上板孔宽度（最小）	78 mm
上板孔宽度（最大）	64 mm
上板孔直径	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸

