

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852

Номер замовлення 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●●
Атриція	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Levina
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	190 mm
Загальна ширина	59 mm
Загальна вага	0,685 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	120 mm
Поворотне з'єднання	240 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	13 mm

Універсальна
нагорода за
ДизайнDeutscher
Konstruktor
Club

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000


EAN 4031582363852

Номер замовлення 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Універсальна
нагорода за
Дизайн



Deutscher
Konstruktor
Club