

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093
Objednávací číslo 00034799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	0,85 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Šířka středu kola	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm
Poloměr otáčení	75 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093
Objednáací číslo 00034799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3477UOO100P62-neu

