

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757

Número de comanda 00037287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 183 mm

Pes total 0,763 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 150 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Desplaçament 45 mm

Scio de giro 120 mm

Sterferencia de giro 240 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 77 mm

Placa ampla 67 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 56 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 61,5 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 46,5 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 51,5 mm

Placa de diàmetre 8,5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757
Número de comanda 00037287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

