

# ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ○ ○ ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg
Altura total	310 mm
Peso total	5 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de bloque
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	260 mm
Ancho de Banda de rodadura	85 mm

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	90 mm
Radio de giro	220 mm
Interferencia de giro	440 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	200 mm
Anchura de la placa	160 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	160 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	14 mm

# ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

