

# ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Pressofusione zinco
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	35,5 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,93 kg

# ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Numero d'ordine 00024889  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

