

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	41 mm
Общая ширина	52 mm
Общий вес	0,08 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	37 mm
Поворотное соединение	74 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	35 mm
Ширина Протектор	11 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	38 mm
Ширина пластины	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Диаметр отверстия пластины	4,4 mm