

# MAXTECH

PNP200X50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	53 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,065 kg

# MAXTECH

PNP200X50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

