

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de pedido 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha light
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	120 kg
Capacidad de carga estática	240 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	83 mm
Ancho total	65 mm
Peso total	0,401 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	22 mm
Radio de giro	54,5 mm
Interferencia de giro	109 mm
Diámetro del domo	65 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	45 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	52 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	66,5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	77 mm
Diámetro del orificio de la placa	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de pedido 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

